

Montageanleitung memonizerE-MOBILITY

Renature
your Life



Nutzen

Der memonizerE-MOBILITY ist die spezielle Lösung für elektrische Kleinfahrzeuge.

Einsatzgebiet

Der memonizerE-MOBILITY ist u.a. einsetzbar für folgende Fahrzeuge: E-Bikes, E-Scooter, Caddys, elektrische Rollstühle, E-Skateboards, Hoverboards, sowie diverse elektrische Kleinfahrzeuge, die von Menschen zur Fortbewegung bzw. als Sportgerät genutzt werden.

Merkmale

- hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- einfache Montage
- flach und flexibel
- robust und outdoor-geeignet

Material

Hochwertiges Aluminiumplättchen, Informationsspeicher, Steuerelement



Use

The memonizerE-MOBILITY is the special solution for small electric vehicles.

Mission

The memonizerE-MOBILITY can be used for the following vehicles, among others: e-bikes, e-scooters, caddies, electric wheelchairs, e-skateboards, hoverboards and various small electric vehicles used by people to get around or as sports equipment.

Features

- long service life and reliability
- simple installation
- flat and flexible
- robust and suitable for outdoor use

Material

High-quality aluminium plate, information memory, control element



Usar

El memonizerE-MOBILITY es la solución especial para vehículos eléctricos pequeños.

Misión

El memonizerE-MOBILITY puede utilizarse, entre otros, para los siguientes vehículos: e-bikes, e-scooters, caddies, sillas de ruedas eléctricas, e-skateboards, hoverboards y diversos pequeños vehículos eléctricos utilizados por las personas para desplazarse o como equipamiento deportivo.

Características

- larga vida útil y fiabilidad
- instalación sencilla
- plano y flexible
- robusto y apto para uso en exteriores

Material

Placa de aluminio de alta calidad, memoria de información, elemento de control



Utiliser

Le memonizerE-MOBILITY est la solution spéciale pour les petits véhicules électriques.

Mission

Le memonizerE-MOBILITY peut être utilisé entre autres pour les véhicules suivants : vélos électriques, scooters électriques, caddies, fauteuils roulants électriques, skateboards électriques, hoverboards, ainsi que divers petits véhicules électriques utilisés par des personnes pour se déplacer ou comme équipement sportif.

Caractéristiques

- grande durée de vie et fiabilité
- montage facile
- plat et flexible
- robuste et adapté à l'extérieur

Matériel

Plaquette en aluminium de haute qualité, stockage d'informations, élément de contrôle



Usare

Il memonizerE-MOBILITY è la soluzione speciale per i piccoli veicoli elettrici.

Missione

Il memonizerE-MOBILITY può essere utilizzato, tra l'altro, per i seguenti veicoli: biciclette elettriche, e-scooter, caddy, sedie a rotelle elettriche, e-skateboard, hoverboard e vari piccoli veicoli elettrici utilizzati dalle persone per spostarsi o come attrezzature sportive..

Caratteristiche

- lunga durata e affidabilità
- installazione semplice
- piatto e flessibile
- robusto e adatto all'uso esterno

Materiale

Piastra in alluminio di alta qualità, memoria informativa, elemento di comando

Montageanleitung memonizerE-MOBILITY

Renature
your Life



Design

Der memonizerE-MOBILITY wird dauerhaft auf dem elektrischen Kleinfahrzeug montiert. Die Montage ist einfach: Die Schutzfolie von der Rückseite der Klettverbindung abziehen (1.), den memonizerE-MOBILITY möglichst auf bzw. nah am Akku platzieren (2.), fest andrücken, fertig!

Jeder Platz auf der Batterie ist zur Befestigung geeignet. Achten Sie vor der Montage darauf, dass der Montageplatz fett- und staubfrei ist. Sollten Sie Ihr Fahrzeug wechseln, lässt sich der memonizerE-MOBILITY entfernen und an Ihrem neuen Fahrzeug wieder dauerhaft einsetzen.



Design

The memonizerE-MOBILITY is permanently mounted on the small electric vehicle. Installation is simple: Remove the protective film from the back of the Velcro fastener (1.), place the memonizerE-MOBILITY as close as possible to or on the battery (2.), press firmly and you're done!

Any place on the battery is suitable for mounting. Before mounting, make sure that the mounting location is free of grease and dust. If you change your vehicle, the memonizerE-MOBILITY can be removed and permanently reinstalled on your new vehicle.



Material

El memonizerE-MOBILITY se monta de forma permanente en el pequeño vehículo eléctrico. La instalación es sencilla: retire la película protectora de la parte posterior del cierre de velcro (1.), coloque el memonizerE-MOBILITY lo más cerca posible de la batería o sobre ella (2.), presione firmemente y ¡listo!

Cualquier lugar de la batería es adecuado para el montaje. Antes de montarlo, asegúrese de que el lugar de montaje está libre de grasa y polvo. Si cambia de vehículo, el memonizerE-MOBILITY se puede desmontar y volver a instalar de forma permanente en su nuevo vehículo.



Matériel

Le memonizerE-MOBILITY est monté de manière permanente sur le petit véhicule électrique. Le montage est simple : retirer la feuille de protection au dos du velcro (1.), placer le memonizerE-MOBILITY le plus possible sur ou près de la batterie (2.), appuyer fermement, c'est tout!


Chaque place sur la batterie est appropriée pour la fixation. Avant le montage, veillez à ce que l'emplacement de montage soit exempt de graisse et de poussière. Si vous changez de véhicule, le memonizerE-MOBILITY peut être retiré et réinstallé durablement sur votre nouveau véhicule.



Materiale

Il memonizerE-MOBILITY viene montato in modo permanente sul piccolo veicolo elettrico. L'installazione è semplice: rimuovere la pellicola protettiva dal retro della chiusura in velcro (1.), posizionare memonizerE-MOBILITY il più vicino possibile alla batteria (2.) o su di essa, premere con forza e il gioco è fatto!

Qualsiasi punto della batteria è adatto al montaggio. Prima di procedere al montaggio, accertarsi che la posizione di montaggio sia priva di grasso e polvere. Se si cambia veicolo, il memonizerE-MOBILITY può essere rimosso e reinstallato in modo permanente sul nuovo veicolo.



Je nach E-Bike-Variante, andere Anbringung an Batterie möglich.

Modell	Ø x H	Gewicht ⁴⁾
memonizerE-MOBILITY	60 x 22,5 x 3,3 mm	3,5 g